

**Garant****LED akumulatorska radna svjetiljka, tip: 500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081442 500
GTIN	4062406236113
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

LED akumulatorska radna svjetiljka tanke, čvrste izvedbe s mnogostrukim mogućnostima primjene. Praktičan nadzor stanja napunjenosti baterije preko LED prikaza izravno na svjetiljci.

- **Glavno svjetlo s mogućnošću prigušenja od 10 - 100 %.**
- **Integrirana funkcija reflektora.**
- **Fleksibilna primjena zahvaljujući magnetnom postolju koje se može zakrenuti za 180° kao i preklopnoj i okretnoj kukici za vješanje.**

Stanica za punjenje kompatibilna sa sustavom GARANT easyFix. Nekomplikirano punjenje i uvijek pri ruci.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje i USB-C kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

**Napomena:**

Za montažu na Easyfix ploče za alat, naručite i osnovnu ploču 955820 vel. 2.

**Tehnički opis**

IP-klasa zaštite	IP 65
Rasvjetno tijelo	LED modul
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Ukupna širina	47 mm
Napon baterije	3,7 V
Jakost svjetlosti	50 - 500 lm
Trajanje osvjetljenja	2 - 20 h
Kapacitet baterije	3 Ah
Težina	257 g
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Ukupna duljina	230 mm
ATEX zona	nema
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

## Pribor

USB punjač tip CABLE	081432 CABLE
Litij-ionska baterija kapacitet baterije 3000 mAh	081431 3000
USB punjač tip CHARGER	081432 CHARGER
Zamjenski dijelovi za bežične svjetiljke tip 2	081434 2
Stanica za punjenje Easy Fix tip 500	081453 500