

**Mikrometar, mjesto mjerenja: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran. <HBR/>S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

S brzim hodom i preciznom računom na držaču za upotrebu jednom rukom.**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Mjesto mjerenja	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Očitavanje	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	20,5 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Standard	DIN 863
Osjetilna račna	da

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25