

**Mikrometar, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran. <HBR/>S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

S brzim hodom i preciznom računom na držaču za upotrebu jednom rukom.**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Kalibriranje	B2
Mjerni bubanj \varnothing	20,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno \varnothing	6,5 mm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Standard	DIN 863
Osjetilna račna	da

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
-----------------------------	-----------