

**Mikrometar, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran. <HBR/>S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

S brzim hodom i preciznom računom na držaču za upotrebu jednom rukom.**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerno područje	75 - 100 mm
Kalibriranje	B2
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	20,5 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Standard	DIN 863
Osjetilna račna	da

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75
-----------------------------	-----------