



Vanjski mikrometar s tanjurastim mjernim površinama i vretenom koje ne se rotira, mjerno područje: 0-25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir.
Izvedba s vretenom koje se ne rotira.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Ø mjernog tanjura	19,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Vreteno Ø	8 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Paralelnost mjernih površina	5 µm
Kosina osovine	0,5 mm

Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100