

Garant**Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna, ukupna duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	706001 250
GTIN	4062406238988
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Provučeni zglob sa steznom zaštitom protiv prignječenja. **Mogućnost finog podešavanja držača** pritiskom na gumb s oprugom, što također omogućuje brzo postavljanje izravno na obratku. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne. Dodatni suprotno rotirajući nazubljeni dijelovi u području stražnje čeljusti za agresivno držanje. Površina mangan-fosfatirana, čeljusti polirane. Ergonomski oblikovani krakovi s neklizajućom plastičnom oblogom.

Standard:**DIN ISO 8976****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Tehnički opis

Stezni raspon za šesterokute	46 mm
ukupna duljina	250 mm
Broj ureza za fino podešavanje	25
Stezni raspon za cijevi	2 col
Površina	mangan-fosfatiran, čeljusti polirane
Standard	DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti	urezane, nazubljene zahvatne čeljusti
Materijal	Krom-vanadij-čelik

bez iskrenja	ne
Brzo podešavanje	da
Fino podešavanje pomoću ureza	da
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu