

**Garant****Garnitura kliješta za elektroničare 4-dijelna, broj kliješta: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	700161 4
GTIN	4062406239213
Razred artikla	71A

**Opis****Izvedba:**

Precizno štancani, oba dijela kliješta precizno su spojena kroz pažljivo izvedene provrte i brušene površine. Kliješta za rezanje imaju blago škarasti rez. S oprugom za otvaranje za jednostavno rukovanje. **2K navlake** od izolacijske plastike. **Prikladne za ESD.**

**Materijal:**

Ugljični čelik (C70), precizno prešan i toplinski obrađen s fosfatiranom površinom bez odsjaja.

**Dio isporuke:**

1 kliješta za bočno rezanje za elektroniku br. 726682

(uža glava – 9,5 mm): Vel. 130

1 kliješta za koso sječenje za elektroniku br. 726702

(normalna glava – 13,5 mm): Vel. 135

1 plosnata kliješta za elektroniku br. 727142: Vel. 145

1 šiljasta kliješta za elektroniku br. 727162: vel. 155

**Tehnički opis**

Broj kliješta	4
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD

Rezna oštrica	bez vate
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

---

**Pribor**

Plosnata elektronička kliješta ukupna duljina 135 mm	727142 135
Elektronička kliješta za rezanje, bočna uska izvedba ukupna duljina 130 mm	726682 130
Elektronička kliješta za rezanje, bočna, čisti rez, ojačana glava ukupna duljina 135 mm	726702 135