

Garant**Pločasto glodalo s navojem HSS širina ap= 1,5 mm, Ø D / broj pločica Z:
63/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**. Posebno za primjenu u dubokim utorima.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

Ø reza D _c	63 mm
Broj oštrica Z	4
Ø D ₂	29 mm

Ø D ₁ h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1113
Prihvatni navoj M	M16
maksimalna dubina reza a _{p maks}	15,75 mm
Ukupna duljina L _{ukupno} za a _p 2,2 mm	40 mm
Ukupna duljina L _{ukupno} za a _p 1,5 mm	33,4 mm
Širina a _p	1,5 mm
Izvedba drške	s navojem
Rezni materijal	Čelik
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo