

**Garant**

**Pločasto glodalo s navojem čelik širina  $a_p= 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / broj pločica Z:  
63/4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218416 63/4
GTIN	4062406238605
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**. Posebno za primjenu u dubokim utorima.

**Upotreba:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Može se nabaviti do  $\varnothing D = 200$  mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

**Tehnički opis**

$\varnothing D_2$	29 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$ za $a_p$ 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Broj oštrica Z	4
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	15,75 mm
Ø reza $D_c$	63 mm
Prihvatni navoj M	M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1113
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 1,5 mm	33,4 mm
Širina $a_p$	1,5 mm
Izvedba drške	s navojem
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo