

Garant

Pločasto glodalo s navojem čelik širina $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D$ / broj pločica Z: 50/4mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**. Posebno za primjenu u dubokim utorima.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do $\varnothing D = 200$ mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	12,75 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za $a_p 2,2$ mm	32 mm
Prihvatni navoj M	M12

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø reza D _c	50 mm
Broj oštrica Z	4
Ø D ₂	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno} za a _p 1,5 mm	31,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
Širina a _p	1,5 mm
Izvedba drške	s navojem
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo