

**Garant**

**Pločasto glodalo s navojem HSS širina ap= 2,2 mm, Ø D / broj pločica Z:  
50/4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**. Posebno za primjenu u dubokim utorima.

**Upotreba:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	4
Ø reza D <sub>c</sub>	50 mm
Prihvatni navoj M	M12

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	12,75 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
Širina $a_p$	1,5 mm
Izvedba drške	s navojem
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo