

Garant

**Pločasto glodalo s navojem čelik širina $a_p= 2,2$ mm, $\varnothing D$ / broj pločica Z:
63/4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**. Posebno za primjenu u dubokim utorima.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do $\varnothing D = 200$ mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina L_{ukupno} za $a_p 2,2$ mm	40 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
\varnothing reza D_c	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	15,75 mm
Širina a_p	2,2 mm
Izvedba drške	s navojem
Rezni materijal	Čelik
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo