

Garant

**Pločasto glodalo s navojem čelik širina ap= 2,2 mm, Ø D / broj pločica Z:
50/4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**.
Posebno za primjenu u dubokim utorima.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
Ø reza D _c	50 mm

Prihvatni navoj M	M12
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Broj oštrica Z	4
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	12,75 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 2,2 mm	32 mm
Širina a_p	2,2 mm
Izvedba drške	s navojem
Rezni materijal	Čelik
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo