

Garant

Izvlakač materijala, maks. Ø obratka: 65mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319711 65
GTIN	4062406239169
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Inovativni koncept prihvata držača za unutarnje tokarenje – omogućuje kako bočno tako i frontalno stezanje.
- Omogućuje automatsku primjenu u radu stroja odnosno odvijanju programa s aktivacijom hidrauličkog stezanja preko tlaka rashladnog sredstva (3 – 50 bar).
- Visokokvalitetne komponente: osnovno tijelo od eloksiranog aluminija, komponente podložne habanju od otvrdnutog čelika i brušene odnosno obrađene nakon kaljena.
- Jedinstvena mehanika s dvostrukom vodilicom kuganje obratcima velike težine (povlačenje 26 kg, podizaj 16 kg). Ie odnosno načelom dvostrukog klipa za maksimalnu postojanost na trošenje i rukov

Prednost:

- Bez tragova ogrebotina na komponenti (i kod stezanja gotovih dijelova).
- Bočno stezanje – stezač se može iznimno približiti steznoj glavi za tokarenje.
- Pomicanje velikih težina.
- Iznimna fleksibilnost – zahvaljujući različitim navrtnim adapterima stezač se može upotrebljavati kako za VDI tako i za BMT naprave za okretanje. Prihvat čeljusti 1/16 cola × 90°, na taj se način mogu primjenjivati i standardne nasadne čeljusti. (BMT samo s prihvatom držača za unutarnje tokarenje)
- Djelomice se može podešavati pritisak, a time i sila držanja (75 – 100 %).

· Potrebno iznimno malo održavanja.**Upotreba:**

Naknadno pritezanje šipke u stroju, između ostalog za strojeve bez automatskog dodavača materijala. Moguće automatsko vađenje gotovih komponenata i prijenos s glavnog na suprotno vreteno. Područje stezanja (s čeljustima br. 319718) 8 – 65 mm.

Dodatni pribor:

Adapteri br. 319713; 319714; 319716 i nasadne čeljusti br. 319718.

Napomena:

Upute za programiranje potražite u uputama za rukovanje.

Tehnički opis

Duljina	90 mm
širina	46 mm
Visina	85,6 mm
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje

Pribor

Nasadne čeljusti za izvlakač materijala stezni raspon ALU mm	319718 ALU
Nasadne čeljusti za izvlakač materijala stezni raspon 20-45 mm	319718 20-45
VDI adapter izvlakača materijala tip 40	319714 40
VDI adapter izvlakača materijala pod kutom tip 40-A	319716 40-A
VDI adapter izvlakača materijala pod kutom tip 30-A	319716 30-A
Adapter izvlakača materijala Ø drške D1 32 mm	319713 32
Nasadne čeljusti za izvlakač materijala stezni raspon 8-20 mm	319718 8-20
VDI adapter izvlakača materijala tip 30	319714 30
Nasadne čeljusti za izvlakač materijala stezni raspon 45-65 mm	319718 45-65