

Garant**VC.T 160404, Vrsta: HB730-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB730-1 Vrsta: HB730-1
Lomač odvojenih čestica: XUM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,4 - 4 mm
Posmak f : 0,15 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 175 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 175 m/min
Vrsta	HB730-1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,15 - 0,25 mm/okr
Prevlaka	Nano-PVD

Dubina reza a_p	0,4 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	UNI
Lomač odvojenih čestica	XUM
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje