

**Garant****DC.T 070202, Vrsta: HB730-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza $a_p$	0,4 - 3,3 mm
Posmak $f$	0,15 - 0,35 mm/okr
Vrsta	HB730-1
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	35 - 230 m/min
Prevlaka	Nano-PVD
Lomač odvojenih čestica	XUM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	UNI
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje