


**Garant****CNMG 120404, Vrsta: HB730-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Razred artikla	21G

**Opis****Tehnički opis**

Vrsta	HB730-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Glavna primjena	UNI
Dubina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Prevlaka	Nano-PVD
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	35 - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Lomač odvojenih čestica	XUM
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	HM
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje