

Garant
CC.T 09T304, Vrsta: HB730-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB730-1 Vrsta: HB730-1
 Lomač odvojenih čestica: XUM
 Tolerancija: MF
 Dubina reza a_p : 0,8 - 2 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 35 - 230 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	XUM
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	35 - 230 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Vrsta	HB730-1

Dubina reza a_p	0,8 - 2 mm
Prevlaka	Nano-PVD
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	UNI
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje