

**HOLEX****Pomično mjerilo s veoma dugačkim mjernim krakovima, mjerno područje: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415188 800
GTIN	4062406239503
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Mjerna skala kromirana, bez odsjaja. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni krakovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.** S preciznim namještanjem. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja.

S **veoma dugačkim mjernim krakovima**, bez finog podešavanja.

**Tehnički opis**

Duljina kraka	300 mm
Standard	Standard proizvođača
Kalibriranje	A1
Pakiranje	stabilna kutija
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Granica odstupanja	0,17 mm
Težina	3,5 kg
Očitavanje	0,05 mm

Podjela	1/20 mm
Mjerno područje	0 - 800 mm
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

## Usluge

DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000