

HOLEX**Grip kliješta za zavarivanje cijevi, ukupna duljina: 280mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	709501 280
GTIN	4062406241070
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Stezne čeljusti U-oblika, gornje hvatne čeljusti savijene pod kutom u obliku prizme; zahvaljujući tome sigurna potpora u tri točke kod stezanja cjevastog materijala. Čvrsto tijelo kliješta s čeličnom oprugom. Kliješta potpuno niklana.

Upotreba:

Za središnje stezanje prilikom zavarivanja cijevi ili šipki.

Materijal:

Čeljusti od krom-vanadijskog čelika.

Zamjenski dio:

Zamjenska opruga br. 708301 vel. 10.

Tehnički opis

Stezni raspon za cijevi	2/5 – 2.3/4 col
Stezni raspon za cijevi	10 - 70 mm
ukupna duljina	280 mm
Stezni raspon a	90 mm
gornja zahvatna čeljust	oblik prizme
Izvedba čeljusti	U oblik - oblik prizme
Dosjed	Oslonac u tri točke
Materijal kliješta	Čelik za opruge

Materijal čeljusti	Krom-vanadij-čelik
Površina	niklano
Vrsta proizvoda	Grip kliješta

Pribor

Opruga tip 10	708301 10
---------------	-----------