

Garant**Brusni papir (A) robusni, vrlo elastičan, 230×280 mm, granulacija: 100****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 556790 100 |
| GTIN | 4045197807762 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Gusta, otporna i **izrazito fleksibilna** pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, **normalnim korundom (A)** vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. **Bez izobličenja ruba, maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja.** Veličina lista 230×280 mm.

Izrazito **otporna brusna tkanina naročitih elastičnih svojstva** (postojana na ulje i petrolej). Idealno se prilagođava geometriji obradka. Može se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo, pretežno za ručno brušenje (gumena brusna kladica vidi br. 557600).

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------|
| Granulacija | 100 |
| Stupanj finoće | srednje |
| Sredstvo za brušenje | Korund |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Širina brusnog lista | 280 mm |
| Duljina brusnog lista | 230 mm |
| Atribut imena proizvoda | 230×280 mm |

Vrsta proizvoda

Brusno tkivo

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

Gumena brusna kladica

557600

Čelična brusna ploča

556950