

Garant**Brusni papir (A) robusni, vrlo elastičan, 230×280 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556790 120
GTIN	4045197807779
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Gusta, otporna i **izrazito fleksibilna** pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, **normalnim korundom (A)** vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. **Bez izobličenja ruba, maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja.** Veličina lista 230×280 mm.

Izrazito **otporna brusna tkanina naročitih elastičnih svojstva** (postojana na ulje i petrolej). Idealno se prilagođava geometriji obradka. Može se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo, pretežno za ručno brušenje (gumena brusna kladica vidi br. 557600).

Tehnički opis

Granulacija	120
Stupanj finoće	srednje
Sredstvo za brušenje	Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina brusnog lista	280 mm
Duljina brusnog lista	230 mm
Atribut imena proizvoda	230×280 mm

Vrsta proizvoda

Brusno tkivo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Gumena brusna kladica

557600

Čelična brusna ploča

556950