

Garant**Pogonjeni alat, radijalni, OT letvica, VX3, tip: 30-VX3LIKD****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319959 30-VX3LIKD
GTIN	
Razred artikla	31W

Opis**Izvedba:**

Može se koristiti na **zvjezdastom turetu**. Lijeva izvedba, odnosno obrada u smjeru okretaja vretena. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Izvedba IKD – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.

OT letvica

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Kod glodanja u teškim uvjetima preporučuje se varijanta s konusnim valjkastim ležajevima (na zahtjev).**

Tehnički opis

l ₁	134 mm
Hlađenje	interno
h ₁	68 mm
b ₁	69,5 mm
x	100 mm
b ₂	59,5 mm
Prihvat	VX3
VDI veličina	30
Stezanje alata	Varia VX3
Vrsta proizvoda	Alat na pogon

Pribor

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 za veličinu ER čahura 16	319802 16
VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 za veličinu ER čahura 25	319802 25
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 12 mm	319823 12

Aksijalni držač glodače glave VARIA VX3 Ø trna d1 27 mm	319835 27
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 16 mm	319823 16
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 6 mm	319823 6
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 10 mm	319823 10
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 8 mm	319823 8
Aksijalni držač glodače glave VARIA VX3 Ø trna d1 16 mm	319835 16
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 20 mm	319823 20
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 25 mm	319823 25
Aksijalni držač glodače glave VARIA VX3 Ø trna d1 22 mm	319835 22
VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 za veličinu ER čahura 32	319802 32
VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 za veličinu ER čahura 20	319802 20