

Garant

Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan, 40 mm×50 m, granulacija: 60

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 556965 60 |
| GTIN | 4045197808240 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Gusta, otporna i **izrazito fleksibilna** pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, **normalnim korundom (A)** vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. **Maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja.**

Ekonomična rola u praktičnom dozatoru s prorezom kroz koji se brzo može provjeriti preostala količina role te kvalitetnom oštricom za trganje.

Upotreba:

Idealna za metal. Ujedno i za obradu drva i laka.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|--------|
| Granulacija | 60 |
| Stupanj finoće | grubo |
| Visina dozatora | 312 mm |
| Dubina dozatora | 312 mm |

| | |
|--|--------------|
| Sredstvo za brušenje | Korund |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Širina brusnih traka | 40 mm |
| Duljina brusnih traka | 50 m |
| Atribut imena proizvoda | 40 mm×50 m |
| integrirana oštrica za odrezivanje trake | da |
| Vrsta proizvoda | Brusno tkivo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

