

Garant**Magnetska hvataljka, Ø D: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	358711 120
GTIN	4062406241780
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Optimiran i siguran tijekom rada.
- Zaštita od sudara pri približavanju zahvaljujući sigurnosnoj putanji tlačne opruge od 10 mm.
- Zamjenom izmjenjivih ploča geometrije pojedinih obradaka mogu se automatski odvajati, prenositi i odlagati.
- Vrijeme rada strojeva bez duljih prekida.
- Velika ekonomičnost zahvaljujući optimiranoj iskoristivosti.
- Znatno manje onečišćenja zbog uljne maglice.
- Omogućuje rad bez čovjeka.
- Smanjuje opasnost od ozljeda.
- Mogućnost primjene u svim uobičajenim Weldon prihvratima.

Upotreba:

Alat za podizanje i odvajanje feromagnetskih obradaka. Magnete aktiviraju rashladno sredstvo (IKZ) ili komprimirani zrak. Obliku prilagođen transpopt obrađenog obratka putem protuobrisa izmjenjive pločice na željeno mjesto odlaganja unutar stroja.

Dio isporuke:

Uključuje izmjenjivu ploču 358716 visine 20 mm. Uključuje i oprugu i stezni vijak za Weldon glavu.

Tehnički opis

Ø D ₁	20 mm
Ø D	120 mm
visina H ₂	48,5 mm
Visina H ₃	12 mm
Visina H ₁	98,5 mm
Magnet Ø	13 mm
Magnetna sila stezanja	7,5 kg
Vrsta pogona	Rashladno mazivo
Vrsta pogona	Komprimirani zrak
maksimalan radni tlak	50 bar
minimalni radni tlak	30 bar
Vrsta proizvoda	Magnetska hvataljka

Pribor

Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, PA Ø / visina 120/20 mm	358716 120/20
Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, PA Ø / visina 120/40 mm	358716 120/40
Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, aluminij Ø / visina 120/20 mm	358717 120/20
Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, aluminij Ø / visina 120/40 mm	358717 120/40