

Garant**Magnetska hvataljka, Ø D: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	358711 160
GTIN	4062406241797
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Optimiran i siguran tijekom rada.
- Zaštita od sudara pri približavanju zahvaljujući sigurnosnoj putanji tlačne opruge od 10 mm.
- Zamjenom izmjenjivih ploča geometrije pojedinih obradaka mogu se automatski odvajati, prenositi i odlagati.
- Vrijeme rada strojeva bez duljih prekida.
- Velika ekonomičnost zahvaljujući optimiranoj iskoristivosti.
- Znatno manje onečišćenja zbog uljne maglice.
- Omogućuje rad bez čovjeka.
- Smanjuje opasnost od ozljeda.
- Mogućnost primjene u svim uobičajenim Weldon prihvratima.

Upotreba:

Alat za podizanje i odvajanje feromagnetskih obradaka. Magnete aktiviraju rashladno sredstvo (IKZ) ili komprimirani zrak. Obliku prilagođen transpopt obrađenog obratka putem protuobrisa izmjenjive pločice na željeno mjesto odlaganja unutar stroja.

Dio isporuke:

Uključuje izmjenjivu ploču 358716 visine 20 mm. Uključuje i oprugu i stezni vijak za Weldon glavu.

Tehnički opis

Ø D ₁	20 mm
Ø D	160 mm
Visina H ₃	12 mm
Visina H ₁	108,5 mm
visina H ₂	58,5 mm
Magnet Ø	16 mm
Magnetna sila stezanja	15 kg
Vrsta pogona	Rashladno mazivo
minimalni radni tlak	30 bar
maksimalan radni tlak	50 bar
Vrsta proizvoda	Magnetska hvataljka

Pribor

Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, PA Ø / visina 160/20 mm	358716 160/20
Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, PA Ø / visina 160/40 mm	358716 160/40
Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, aluminij Ø / visina 160/40 mm	358717 160/40
Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, aluminij Ø / visina 160/20 mm	358717 160/20