

**Garant****Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, PA, Ø / visina: 80/40mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	358716 80/40
GTIN	4062406241810
Razred artikla	31V

### Opis

**Izvedba:**

Izmjenjiva ploča od poliamida PA6.

**Upotreba:**

Urezivanje protuobrisa gotovog obratka za odvajanje (maks. 50 1/min) i transport komponente. Spoj s magnetnom hvataljkom preko 4 vijka.

**Napomena:**

Izmjenjive ploče mogu se izraditi i samostalno. Pored strojne izrade geometrije obradaka mogu se primijeniti i dodatni postupci 3d printa.

### Tehnički opis

Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
visina H <sub>2</sub>	27 mm
Visina H <sub>1</sub>	40 mm
Vrsta proizvoda	Magnetska hvataljka

