

HOLEX**Hidraulička stezna glava HT, BT 40 kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 303459 20 |
| GTIN | 4062406240042 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiziranoj konstrukciji.
- Aksijalno podešavanje duljine, put namještanja 10 mm.

Prednost:

- Maksimalno prenosivi zakretni momenti, 550 Nm, izvedba HT (High Torque) za veću sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.
- Postojanost na temperaturama do 120 °C.

Upotreba:

Posebno prilikom teške obrade glodanjem.

Dio isporuke:

Uključuje šesterokutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Napomena:

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Korisna duljina L ₁ | 45 mm |
| odgovarajući redukcijaska čahura | 302160; 302155; 302150; 302165 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Stezni $\varnothing D_1$ | 20 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 72,5 mm |
| Vanjski $\varnothing D$ | 49,25 mm |
| Prihvat | BT 40 kratko |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |