

HOLEX**Hidraulička stezna glava HT, BT 50 kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303469 20
GTIN	4062406240059
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiziranoj konstrukciji.
- Aksijalno podešavanje duljine, put namještanja 10 mm.

Prednost:

- Maksimalno prenosivi zakretni momenti, 550 Nm, izvedba HT (High Torque) za veću sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.
- Postojanost na temperaturama do 120 °C.

Upotreba:

Posebno prilikom teške obrade glodanjem.

Dio isporuke:

Uključuje šesterokutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Napomena:

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	83,5 mm
Korisna duljina L ₁	45,5 mm

Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Vanjski $\varnothing D$	49,25 mm
odgovarajući redukcijaska čahura	302160; 302155; 302150; 302165
Prihvat	BT 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava