

HOLEX**Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT, SK 40, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302027 20
GTIN	4062406240028
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

- Za bušenje, razvrtanje te laganu i tešku strojnu obradu pri glodanju.
- Maksimalno prenosivi stezni momenti 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	20 mm
Korisna duljina L ₁	45,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	64,5 mm

Vanjski Ø D	49,5 mm
odgovarajući reduksijska čahura	302160; 302165; 302150; 302155
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Reduksijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Reduksijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
	302155 6

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

308610 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm

302155 8

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm

302155 12

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm

302160 10

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm

302155 5

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm

302160 16

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm

302155 14

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm

302155 10

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40