

**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 63, Stezni  $\varnothing$  D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307507 20
GTIN	4062406242039
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

**Upotreba:**

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

**Napomena:**

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Vanjski $\varnothing$ D	50 mm
Putanja V	10 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	42 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302155; 302160; 302165; 302150

Navoj M	M16×1
L <sub>3</sub>	48 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302155 10
	302155 8

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm

302160 8

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm

302155 14

Cilindrični čistačplastika Pin Ø 20 mm

343720 20

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm

302155 12

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm

302160 3

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm

302160 14

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm

302155 6

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm

302160 16

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm

302155 3

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm

302155 5

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm

302160 5