

**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 63, Stezni \varnothing D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 307507 8 |
| GTIN | 4062406240097 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Putanja V | 10 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm |
| Navoj M | M6 |
| L ₃ | 24 mm |
| \varnothing D ₂ | 28 mm |
| Stezni \varnothing D ₁ | 8 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 50 mm |
| Prihvat | HSK-A 63 |
| Norma prihvata | DIN 69882-7 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Oblik | A |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Balluffchip rupe | da |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |

Pribor

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Cilindrični čistačplastika Pin Ø 8 mm | 343720 8 |
|---------------------------------------|----------|