

HOLEX**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307517 12
GTIN	4062406242077
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

Upotreba:

- **Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

Ø D ₂	32 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302135; 302140; 302145; 302147
Putanja V	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Navoj M	M10×1

Vanjski Ø D	50 mm
L ₃	47 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302140 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302135 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302135 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302140 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302135 4
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302135 6
	302140 3

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm

302140 4

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm

302140 6

Cilindrični čistačplastika Pin Ø 12 mm

343720 12