

**Garant**

**Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan, 40 mm×50 m, granulacija: 400**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556965 400
GTIN	4045197808325
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Gusta, otporna i **izrazito fleksibilna** pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, **normalnim korundom (A)** vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. **Maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja.**

**Ekonomična rola u praktičnom dozatoru** s prorezom kroz koji se brzo može provjeriti preostala količina role te kvalitetnom oštricom za trganje.

**Upotreba:**

**Idealna za metal.** Ujedno i za obradu drva i laka.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće	vrlo fino
Granulacija	400
Dubina dozatora	205 mm
Visina dozatora	205 mm

Sredstvo za brušenje	Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina brusnih traka	40 mm
Duljina brusnih traka	50 m
Atribut imena proizvoda	40 mm×50 m
integrirana oštrica za odrezivanje trake	da
Vrsta proizvoda	Brusno tkivo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

