

Garant

Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan, 25 mm × 50 m, granulacija: 120

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556960 120
GTIN	4045197808370
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Gusta, otporna i **izrazito fleksibilna** pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, **normalnim korundom (A)** vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. **Maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja.**

Ekonomična rola u praktičnom dozatoru s prorezom kroz koji se brzo može provjeriti preostala količina role te kvalitetnom oštricom za trganje.

Upotreba:

Idealna za metal. Ujedno i za obradu drva i laka.

Tehnički opis

Stupanj finoće	srednje
Visina dozatora	312 mm
Dubina dozatora	312 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina brusnih traka	25 mm
Duljina brusnih traka	50 m
Atribut imena proizvoda	25 mm × 50 m
integrirana oštrica za odrezivanje trake	da
Vrsta proizvoda	Brusno tkivo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		