

**Garant**

**Držać za glodače glave oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 200, Ø trna d1: 22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301075 22
GTIN	4062406242107
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	19 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Vanjski Ø D	48 mm

Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Prihvat	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža