

Garant

**Držać za glodače glave oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 200,
Ø trna d1: 32mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301154 32
GTIN	4062406242169
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Ø trna d ₁	32 mm
Duljina klina glodalice L ₄	24 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32

Vanjski Ø D	78 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Prihvat	SK 50 A = 200
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža