



Garnitura preciznih ljepljivih traka, Širina×Duljina (mm×m): 30X50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenjive ljepljive trake za mnogobrojna područja primjene, poput popravaka, zaštite, odljepljivanja i pakiranja.

Za oštre bojane rubove na glatkim i lagano hrapavim podlogama, UV otporna.

- **Tanka standardna zaštitna traka od posebnog papira (Washi) za oštre rubove kod bojanja na glatkim i blago grubim površinama**
- **Dobro prijanjanje i otpornost na trganje**
- **Vijek trajanja u zatvorenom prostoru do 3 mjeseca i na otvorenom do 4 tjedna**

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

ljepilo: Akrilat

Debljina: 0,08 mm

količina ljepljivih traka: 8

Tehnički opis

Duljina	50 m
količina ljepljivih traka	8

List s podacima

širina	30 mm
Boja	narančasto
Snaga lijepljenja na čeliku	0,11 N/mm
postojanost na temperaturi do	100 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
relativna vlažnost u skladištu	50 %
vrsta lijepljive trake	jednostrano
Temperatura skladištenja	20 °C
Sposobnost širenja	4 %
Debljina	0,08 mm
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	mogućnost kidanja rukom
Posebnost	oštri rub boje
ljepilo	Akrilat
Primjena	Vežanje
Primjena	Učvršćivanje
Primjena	Maskiranje
Primjena	Odljepiti
Vlačna čvrstoća	3,8 N/mm
Vrsta proizvoda	Selotejp