

HOLEX**Garnitura preciznih ljepljivih traka, Širina×Duljina (mm×m): 18X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Univerzalno primjenjive ljepljive trake za mnogobrojna područja primjene, poput **popravaka, zaštite, odljepljivanja i pakiranja.**

Za oštre bojane rubove na glatkim i lagano hrapavim podlogama, UV otporna.

- **Tanka standardna zaštitna traka od posebnog papira (Washi) za oštre rubove kod bojanja na glatkim i blago grubim površinama**
- **Dobro prijanjanje i otpornost na trganje.**
- **Vijek trajanja u zatvorenom prostoru do 3 mjeseca i na otvorenom do 4 tjedna**

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

Tehnički opis

količina ljepljivih traka	12
Debljina	0,08 mm
Duljina	50 m
Sposobnost širenja	4 %

relativna vlažnost u skladištu	50 %
Snaga lijepljenja na čeliku	0,11 N/mm
Vlačna čvrstoća	3,8 N/mm
Primjena	Vežanje
Primjena	Učvršćivanje
Primjena	Maskiranje
Primjena	Odljepiti
vrsta ljepljive trake	jednostrano
ljepilo	Akriat
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	mogućnost kidanja rukom
Posebnost	oštri rub boje
Temperatura skladištenja	20 °C
Boja	narančasto
s odvajajućim slojem (liner)	ne
širina	18 mm
postojanost na temperaturi do	100 °C
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Vrsta proizvoda	Selotejp