


**Weldon stezna glava oblik AD, SK 50 A = 100, Stezni Ø D1: 12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300335 12
GTIN	4062406243210
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	12
Vanjski Ø D	42 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

**Pribor**

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------