


Garant**HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, HSK-E 40 kratko, za veličinu ER čahura: 16M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305518 16M
GTIN	4062406243470
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min⁻¹.

Prednost:

- **Izvrсна preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učink smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880,
Nasadni ključ br. 309890,
stezni ključevi br. 309748; 309749; 309757; 309758
ER čahura Fahrion 308901 – 309434.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Stezni raspon: 1 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm
 Vanjski Ø D: 24 mm
 Rezervna ER matica br. 309618: 16M

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	24 mm
Stezni raspon	1 - 10 mm
za ER stezna kliješta	16
Rezervna ER matica br. 309618	16M
Prihvat	HSK-E 40 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER mono matica mini za HiRunER mini stezne glave za ER 16M	309618 16M
HiRunER ključ s kugličnim ležajem tip 16M	309757 16M
HiRunER ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 16M	309758 16M