


**Garant****HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 srednje, za veličinu ER čahura: 16M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305524 16M
GTIN	4062406243456
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min<sup>-1</sup>.

**Prednost:**

- **Izvrсна preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učinak smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

**Dodatni pribor:**

Cijev rashladnog sredstva br. 309880,

Nasadni ključ br. 309890,

ER ključ br. 309748; 309749; 309757; 309758

ER čahura Fahrion 308901 – 309434.

**Napomena:**

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Stezni raspon: 1 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 24 mm

Rezervna ER matica br. 309618: 16M

## Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
za ER stezna kliješta	16
Vanjski Ø D	24 mm
Stezni raspon	1 - 10 mm
Rezervna ER matica br. 309618	16M
Prihvat	HSK-A 63 srednje
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER mono matica mini za HiRunER mini stezne glave za ER 16M	309618 16M
HiRunER ključ s kugličnim ležajem tip 16M	309757 16M
HiRunER ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 16M	309758 16M