

Garant
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 160,
Stezni Ø D1: 10mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302259 10 |
| GTIN | 4062406241995 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Provrt za rashladne kanale | zaključavanje moguće |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Vanjski Ø D | 32 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm |
| Stežni Ø D ₁ | 10 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Prihvat | SK 40 A = 160 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |