

Garant

Termoskupljajuća stezna glava, uska, duga 4°30', s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 160, Stezni Ø D1: 10mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308337 10
GTIN	4062406243739
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Vanjski nagib 4°30'.
- S RFID/Balluffchip rupom.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

- Za rad na osobito teško dostupnim mjestima.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, produžeci za termoskupljajuću glavu br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	18 mm
Vanjski Ø D	33 mm
Prihvata	HSK-A 63 A = 160

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Donji ormar	354290
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3