

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava tanka, s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 160, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302336 10
GTIN	4062406243654
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).
- S kanalima rashladnog sredstva.

**Upotreba:**

- Obrada u alatničarstvu i kaluparstvu.
- Za stezanje alata s cilindričnim drškom tolerancije h6.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Vanjski Ø D	33,9 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Prihvat	SK 40 A = 160

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava