

Garant

Držać za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 160, Ø trna d1: 40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306691 40
GTIN	4062406243791
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje valjkastih čeonih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	89 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Ø trna d ₁	40 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Stezni $\varnothing D_1$	40 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μ m
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Specijalni ključ za trn \varnothing 40 mm	309840 40
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309890 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn \varnothing 40 mm	309860 40
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309880 40