

**Garant**

**Držać za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 160, Ø trna d1: 22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306691 22
GTIN	4062406243760
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

**Upotreba:**

Za stezanje valjkastih čeonih glodala i glodačkih glava.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	19 mm

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Stezni $\varnothing D_1$	22 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing$ 22 mm	309860 22
Specijalni ključ za trn $\varnothing$ 22 mm	309840 22