

Garant
Držak za ubodno tokarenje 45°, desno, širina drške / utora w: 16/2

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273762 16/2
GTIN	4062406243869
Razred artikla	21W

Opis
Upotreba:

Za izvođenje raznih pozicioniranja kod tokarenja čak do kuta obratka, za izradu slobodnih podreza kod izrade brušenja.

Napomena:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (na $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (na $w = 2$).
- **Upotrebljavajte isključivo s pločicom za ubodno tokarenje punog radijusa br. 273735 – 273739.**
- **Nema standardnog slobodnog utora prema DIN 509.**

Unutarnje hlađenje: ne

Širina utora w : 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

min. širina utora y : 0,35 mm

Funkcionalna širina L_4 : 19 mm

Duljina glave L_1 : 33 mm

Ukupna duljina L : 100 mm

Tehnički opis

Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave L_1	33 mm
Širina utora w	2 mm
Funkcionalna širina L_4	19 mm
Ukupna duljina L	100 mm

Veličina drške	16 mm
min. širina utora y	0,35 mm
t _{min.}	0,5 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak	279903
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 5	279815 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600