

**Garant**
**Držač za ubodno tokarenje 45°, lijevi, širina drške / utora w: 16/2**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273763 16/2   |
| GTIN           | 4062406243890 |
| Razred artikla | 21W           |

**Opis**
**Upotreba:**

Za izvođenje raznih pozicioniranja kod tokarenja čak do kuta obratka, za izradu slobodnih podreza kod izrade brušenja.

**Napomena:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (na  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (na  $w = 2$ ).
- **Upotrebljavajte isključivo s pločicom za ubodno tokarenje punog radijusa br. 273735 – 273739.**
- **Nema standardnog slobodnog utora prema DIN 509.**

Unutarnje hlađenje: ne

Širina utora  $w$ : 2 mm

$t_{\min}$ : 0,5 mm

min. širina utora  $y$ : 0,35 mm

Funkcionalna širina  $L_4$ : 19 mm

Duljina glave  $L_1$ : 33 mm

Ukupna duljina  $L$ : 100 mm

**Tehnički opis**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Funkcionalna širina $L_4$ | 19 mm                 |
| Duljina glave $L_1$       | 33 mm                 |
| Širina utora $w$          | 2 mm                  |
| Veličina drške            | 16 mm                 |
| Vijak                     | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ukupna duljina L            | 100 mm               |
| min. širina utora y         | 0,35 mm              |
| t <sub>min.</sub>           | 0,5 mm               |
| Primjena                    | lijevi               |
| Unutarnje hlađenje          | ne                   |
| moguće aksijalno probijanje | ne                   |
| Vrsta proizvoda             | Okretni stezni držač |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25                                   | 674248 TX25 |
| Pritezni vijak  | 279903      |
| Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od<br>1/4 cola ukupna duljina 50 mm     | 659874 50   |
| Pritezni vijak tip 5  | 279815 5    |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |