

Garant**Čeljust za grip umetke, širina čeljusti: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361376 125
GTIN	4062406243562
Razred artikla	310

Opis**Upotreba:**

Za grip stezanje s funkcijom stezanja prema dolje zahvaljujući posebnoj geometriji zubaca na umetcima.

Odgovara:

br. 361290 125G, 361302, čeljusti br. 361400 125, 361420, 361450 160.

Dio isporuke:

Vijci br. art. 361164. Paralelni podmetači 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Dodatni pribor:

Grip umeci br. art. 361163.

Tehnički opis

odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
odgovaraju kodu boja	Titan
B	39,5 mm
Broj dosjeda za ploče	9 kom,
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

Pribor

Komplet umetaka, 10-dijelni tip PI	361163 PI
Set vijaka Torx VTX30, 10-dijelni tip 1	361164 1
Komplet umetaka, 10-dijelni tip HS	361163 HS
Komplet umetaka, 10-dijelni tip S	361163 S
Komplet umetaka, 10-dijelni tip A	361163 A